


E30133



應用於製程感測器的旋入式適配器

ADAPT G1/4 A - 1/2NPT A



CRN

應用		
抗壓強度	[bar]	800
允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準）	[bar]	800
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	102.3
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
感測器連接	G 1/4	
製程連接	螺紋連接 1/2" NPT	
注釋		
包裝單位	1 件數	