


# E30140



虹吸管

SIPHON TUBE G1/4




| 應用               |                              |
|------------------|------------------------------|
| 應用               | 應用於工業應用                      |
| 介質               | 液體和氣體介質                      |
| 認證/測試            |                              |
| 承壓設備指令           | PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。 |
| 安全說明             | 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。     |
| 機械技術數據           |                              |
| 重量               | [g]359.3                     |
| 材質               | 鋼(1.0345)                    |
| 感測器連接            | G 1/4                        |
| 製程連接             | G 1/4                        |
| 注釋               |                              |
| 包裝單位             | 1 件數                         |
| 其它數據             |                              |
| 介質：水，環境溫度：25 °C  |                              |
| 虹吸管前的介質溫度( ° C ) | 虹吸管後的介質溫度( ° C )             |
| 85               | 35                           |
| 150              | 50                           |



## 圖表

工作壓力



p 工作壓力

t 虹吸前的工作溫度