


E30149



製程感測器的焊接適配器

WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT



- 1 G1 內螺紋 Aseptoflex Vario
- 2 洩漏口
- 3 密封斜面



EHEDG Certified

應用	
設計	具洩漏口
安裝	適應用於薄壁
抗壓強度 [bar]	25
注意抗壓強度	應用於連接感測器和適配器
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	156
材質 (潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接	G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario
製程連接	焊接適配器 Ø 60 mm
密封	密封圈
附件	
供貨範圍	O形環：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054
附件(可選)	O形環：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123
注釋	
包裝單位	1 件數