


E30153



製程感測器的焊接適配器

ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY



1 密封圈邊

EC 1935/2004 

應用		
介質溫度	[°C]	< 250
抗壓强度	[bar]	50
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	36.2
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
旋緊扭矩	[Nm]	5...20
感測器連接	M12 x 1,5 密封錐面	
製程連接	焊接適配器 Ø 25 mm	
注釋		
包裝單位	1 件數	