E33407

過程適配器**DIN 11864**

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2



1 洩漏口
2 密封圈邊

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

應用		
設計		具洩漏口，應用於管道，DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
抗壓强度	[bar]	40
注意抗壓强度		應用於連接感測器和適配器
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用户/操作員執行 。
安全説明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性 。
機械技術數據		
重量	[g]	365
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4435 / 316L) ; 表面特徵值 : Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接		G 1/2 密封錐面
製程連接		Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
注釋		
包裝單位		1 件數