


## 停產產品 - 存檔登錄



1 應用於O形環的槽 DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

| 應用                  |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 設計                  | 應用於管道 DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
| 抗壓强度 [bar]          | 40                               |
| 認證/測試               |                                  |
| 承壓設備指令              | PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。     |
| 安全說明                | 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。         |
| 標準                  | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3  |
| 機械技術數據              |                                  |
| 重量 [g]              | 399                              |
| 材質                  | 不鏽鋼(1.4435 / 316L)               |
| 感測器連接               | G 1/2 密封錐面                       |
| 製程連接                | 管裝置 DN40 DIN 11864-1-A-BS        |
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz      | 0.4 / 4                          |
| 衛生設備等級符合DIN 11866標準 | H3                               |
| 附件                  |                                  |
| 供貨範圍                | O形環: , FKM                       |

E33408



過程適配器管道接頭**DIN 11864**

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

注釋

包裝單位

1 件數