


E33433



卡套式管接頭

PROGRESSIVE RG FITTING D6/M12x1.0



應用

安裝	卡套式管接頭
抗壓強度 [bar]	50

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量 [g]	34.6
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
感測器連接	Ø 6 mm
製程連接	螺紋連接 M12 x 1

注釋

包裝單位	1 件數
------	------