


E33434



製程感測器的安裝適配器

ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 洩漏口
- 3 密封斜面



應用	
設計	附件應用於, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
抗壓强度	[bar] 34
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用, 並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量	[g] 1602

E33434



製程感測器的安裝適配器

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L) ; 表面特徵值 : Ra<0,4 / Rz 4; O形圈: EPDM
感測器連接	G 1 Aseptoflex Vario
製程連接	Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
密封	密封圈
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4
附件	
供貨範圍	O形環: 1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054
附件(可選)	O形環: 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123 密封圈:, 符合PEEK及FDA標準, E30124
注釋	
包裝單位	1 件數