




SMS管件的製程適配器

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 密封圈邊

EC 1935/2004 FCM FDA

應用		
抗壓强度	[bar]	25
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	267
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4	
感測器連接	G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario	
製程連接	SMS管件 DN50 (2")	
密封	金屬到金屬	
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4	
注釋		
包裝單位	1 件數	