




製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

停產產品 - 存檔登錄



應用

抗壓强度	[bar]	40
------	-------	----

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量	[g]	146.5
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4	
感測器連接	G 3/4	
製程連接	牛奶管的電纜螺旋套管接頭 DN25 (1") DIN 11851	

注釋

包裝單位	1 件數
------	------