


製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

停產產品 - 存檔登錄



應用

抗壓强度	[bar]	40
------	-------	----

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
--------	------------------------------

安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
------	--------------------------

機械技術數據

材質	不鏽鋼(1.4435 / 316L)
----	--------------------

感測器連接	G 3/4
-------	-------

製程連接	牛奶管的電纜螺旋套管接頭 DN40 (1,5") DIN 11851
------	------------------------------------

潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
----------------	---------

衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4
---------------------	----

注釋

包裝單位	1 件數
------	------