

E33009



製程適配器三夾鉗


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E33202

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

備選部件要求使用帶Aseptoflex Vario外螺紋的新感測器



- 1 Aseptoflex螺紋
2 O形環 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

應用

安裝	具O形環
抗壓強度 [bar]	16

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用, 並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量 [g]	247.5
安裝方式	具O形環
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環: EPDM
感測器連接	Aseptoflex
製程連接	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4

附件

附件(可選)	O形圈: 5, EPDM, E30054
	O形圈: 5, FPM (Viton), E30053

注釋

包裝單位	1 件數
------	------