

E33032



SMS管件的製程適配器


ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

該產品即將/已停產

替代產品: E33732

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

備選部件要求使用帶Aseptoflex Vario外螺紋的新感測器



- 1 Aseptoflex螺紋
- 2 Aseptoflex密封邊

EC 1935/2004 FDA

應用		
抗壓强度	[bar]	25
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	273.8
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
感測器連接	Aseptoflex	
製程連接	SMS管件 DN50 (2")	
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4	
注釋		
包裝單位	1 件數	