


製程感測器的安裝適配器

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

該產品即將/已停產



- 1 Aseptoflex螺紋
2 Aseptoflex密封邊

EC 1935/2004 

應用

抗壓強度	[bar]	16
------	-------	----

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量	[g]	144.8
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接		Aseptoflex
製程連接		Clamp DN25
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		0.4 / 4

注釋

包裝單位	1 件數
------	------