




製程感測器的安裝適配器

ADAPT IFM-IDF 1,5

停產產品 - 存檔登錄



- 1 Aseptoflex螺紋
2 Aseptoflex密封邊

應用

抗壓強度 [bar] 16

認證/測試

承壓設備指令 PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。

安全說明 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L)

感測器連接 Aseptoflex

製程連接 管裝置 1...1,5"

潮濕部件的表面特性Ra/Rz 0.4 / 4

衛生設備等級符合DIN 11866標準 H4

注釋

包裝單位 1 件數