


製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



- 1 Aseptoflex Vario
2 密封斜面

EC 1935/2004 

應用

抗壓强度	[bar]	40
------	-------	----

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量	[g]	197
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4	
感測器連接	G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario	
製程連接	牛奶管的電纜螺旋套管接頭 DN40 (1,5") DIN 11851	
密封	密封圈	
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4	

附件

供貨範圍	O形環：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054
附件(可選)	O形環：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123 密封圈：1, 符合PEEK及FDA標準, E30124

注釋

包裝單位	1 件數
------	------