


E33221



製程適配器 **Varivent**

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



EC 1935/2004 EHEDG Tested

應用		
抗壓强度	[bar]	25
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	226
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4	
感測器連接	G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario	
製程連接	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm	
密封	密封圈	
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4	
附件		
供貨範圍	O形環： 1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054	
附件(可選)	O形環： 1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123	
	密封圈： 1, 符合PEEK及FDA標準, E30124	
注釋		
包裝單位	1 件數	