




- 1 Aseptoflex Vario
2 洩漏口
3 密封斜面



EC 1935/2004 EHEDG Certified



應用	
設計	具洩漏口
抗壓強度 [bar]	25
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	225
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接	G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario
製程連接	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
密封	密封圈
衛生設備等級符合DIN 11866 標準	H4
附件	
供貨範圍	O形環：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054
附件(可選)	O形環：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123
	密封圈：1, 符合PEEK及FDA標準, E30124

E33228



製程適配器 **Varivent**

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

注釋

包裝單位	1 件數
------	------