




1 洩漏口



EC 1935/2004 EHEDG Certified



應用	
設計	具洩漏口
抗壓強度 [bar]	25
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	380.5
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接	G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario
製程連接	Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS
密封	密封圈
附件	
供貨範圍	O形環：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054
附件(可選)	O形環：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123
	密封圈：1, 符合PEEK及FDA標準, E30124
注釋	
包裝單位	1 件數