


E33340

多功能管路適配器

ADAPT UNI RD52



- 1 O形環 38 x 2 (FKM) 符合FDA標準
- 2 O形環 36 x 3 (EPDM) 符合FDA標準
- 3 密封斜面
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 **FDA**

應用		
抗壓强度	[bar]	16
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	364.5

E33340



多功能管路適配器

ADAPT UNI RD52

材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L) ; 表面特徵值 : Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接	G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario
製程連接	多功能管路適配器 Rd 52
密封	密封圈
衛生設備等級符合DIN 11866 標準	H4
附件	
供貨範圍	O形環: 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054
	O形環: 38 x 2, FKM
	O形環: 36 x 3, 符合EPDM及FDA標準
附件(可選)	O形環: 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123
	密封圈, 符合PEEK及FDA標準, E30124
注釋	
包裝單位	1 件數