




- 1 O形環 30x2 FKM
- 2 洩漏口
- 3 密封斜面 應用於O型圈 24x2
- 4 O形環 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

應用

設計

附件應用於, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

抗壓強度

[bar]

16

認證/測試

承壓設備指令

PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。

安全說明

必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。



多功能管路適配器

ADAPT UNI RD52

機械技術數據		
重量	[g]	390.1
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4435 / 316L) ; 表面特徵值 : Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接		G 1 Aseptoflex Vario
製程連接		多功能管路適配器 Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
密封		密封圈
衛生設備等級符合DIN 11866標準		H4
附件		
供貨範圍		O形環: 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054
		O形環: 30 x 2, FKM
		O形環: 36 x 3, 符合EPDM及FDA標準
附件(可選)		O形環: 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123
		密封圈, 符合PEEK及FDA標準, E30124
注釋		
包裝單位		1 件數