




溫度感測器的保護管

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



應用	
設計	應用於溫度感測器 EL = 300 mm
抗壓強度 [bar]	25
機械技術數據	
重量 [g]	500.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	1/2" NPS Ø 6 mm 適應用於G1/2和1/2" NPT
製程連接	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	≤ 0.6 / -
面板安裝長度 EL [mm]	191
孔長度 [mm]	228.6
注釋	
包裝單位	1 件數