


E37930



溫度感測器的保護管

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



應用		
設計	應用於溫度感測器 EL = 300 mm	
抗壓强度	[bar]	25
機械技術數據		
重量	[g]	545
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
感測器連接	1/2" NPS Ø 6 mm 適應用於G1/2和1/2" NPT	
製程連接	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	≤ 0.6 / -	
面板安裝長度 EL	[mm]	191
孔長度	[mm]	228.6
注釋		
包裝單位	1 件數	