


E37950



溫度感測器的保護管

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=300



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified



應用		
設計		應用於溫度感測器 EL = 350 mm
抗壓强度	[bar]	25
機械技術數據		
重量	[g]	725
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接		1/2" NPS Ø 6 mm 適應用於G1/2和1/2" NPT
製程連接		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		≤ 0.6 / -
面板安裝長度 EL	[mm]	267
孔長度	[mm]	304.8
注釋		
包裝單位		1 件數