


E37220



溫度感測器的保護管

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=150



應用	
設計	應用於溫度感測器 EL = 150 mm
抗壓強度 [bar]	400
精度/偏差	
允許的流速最大值 [m/s]	25
機械技術數據	
重量 [g]	247.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	1/2" NPS Ø 6 mm 適應用於G1/2和1/2" NPT
製程連接	1/2" NPT
面板安裝長度 EL [mm]	125
孔長度 [mm]	152.4
注釋	
包裝單位	1 件數