



E38795



溫度感測器的保護管

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



應用	
設計	應用於溫度感測器 EL = 83 mm
抗壓强度 [bar]	25
機械技術數據	
重量 [g]	70
材質	不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接	G 3/8 內螺紋 Ø 3 mm
製程連接	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	< 0.4 / -
面板安裝長度 EL [mm]	38
孔長度 [mm]	83
注釋	
包裝單位	1 件數