


# E38826



溫度感測器的保護管

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 固定環
- 2 鎖定螺母 G 1 1/4
- 3 O形環

## 應用

設計

應用於溫度感測器 EL = 83 mm

抗壓強度

[bar]

16

## 機械技術數據

重量

[g]

868

材質

不鏽鋼(1.4435 / 316L)

感測器連接

G 3/8 內螺紋 Ø 3 mm

製程連接

Ingold Ø 25 mm

潮濕部件的表面特性Ra/Rz

< 0.4 / -

面板安裝長度 EL

[mm]

25

孔長度

[mm]

83

## 注釋

包裝單位

1 件數