

E40059




帶插座連接電纜

ADOGH050MSS0002E05

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC070

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------	-----	-------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E40059



帶插座連接電纜

ADOGH050MSS0002E05

電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.7 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色