


E40107



應用於製程感測器的旋入式適配器

Adapter SI/1 - 1/2NPT



CRN

應用	
應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
抗壓強度 [bar]	300
允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準） [bar]	303
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	39
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	M18 x 1,5 內螺紋
製程連接	螺紋連接 1/2" NPT
插入深度 [mm]	23; (感測器 SID, SFD, TN)
注釋	
包裝單位	1 件數