


E40137



T型件

T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4



應用		
設計		應用於感測器和帶系統接口的適配器 M26x1,5
流量範圍	[l/min]	0...20
應用		應用於工業應用
介質		液體和氣體介質
抗壓強度	[bar]	30
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	757.5
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
感測器連接		M26 x 1,5
製程連接		螺紋連接 R 3/4
附件		
附件(可選)		適配器: 1 x M18 x 1,5, 應用於流動感測器的直接連接, E40104
注釋		
包裝單位		1 件數