


E40148



製程感測器的焊接適配器

ADAPT /SI/9/ /M18X1,5/ /



應用

應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
抗壓强度 [bar]	16

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量 [g]	15.6
安裝方式	應用於粘合的PVC適配器
材質	PVC
感測器連接	M18 x 1,5 內螺紋
製程連接	焊接適配器 Ø 23 mm
插入深度 [mm]	21; (感測器 SID, SFD, TN)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------