


E40154



流動感測器的安裝適配器

ADAPTER G3/4-NPT1/2/MS



CRN

應用		
設計		應用於流動感測器 SM7 / SU7
抗壓強度	[bar]	16
允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準）	[bar]	16
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	226
材質		黃銅
感測器連接		G 3/4
製程連接		螺紋連接 1/2" NPT
附件		
供貨範圍		密封圈：2, Centellen
注釋		
包裝單位		2 件數