


# E40182



應用於小體積流量的製程適配器

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC



<b>應用</b>		
設計		應用於流動感測器 SID, SF5
流量範圍	[l/min]	0.5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); 具水工廠設定)
應用		應用於工業應用
介質		液體和氣體介質
介質溫度	[°C]	-25...60
抗壓強度	[bar]	6
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	375.5
材質		PVC
感測器連接		M18 x 1,5
製程連接		G 1/2
<b>附件</b>		
供貨範圍		適配器: 1 x G1/4 BSPP, E40099 密封圈: 1, U-seal
<b>注釋</b>		
注釋		僅可結合流動感測器的相對工作模式使用。
包裝單位		1 件數