


E40212



應用於流動感測器的示教按鈕
SC TEACH BUTTON OR

停產產品 - 存檔登錄



應用		
設計		for flow sensors SC with relay output as normally open
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓公差	[%]	15
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC; (按照SELV/PELV)
工作條件		
外殼防護等級		IP 40
機械技術數據		
重量	[g]	225.5
材質		不鏽鋼(1.4305/303); PA; PMMA
注釋		
說明		該產品即將/已停產
包裝單位		1 件數

E40212




應用於流動感測器的示教按鈕

SC TEACH BUTTON OR

電氣連接

電纜: 0.9 m, PUR

連接



BN =

BU =

芯線顏色:

棕色

藍色