


# E40228



## 流動感測器的安裝適配器

ADAPT /SM/1/G2 - 2 NPT



### CRN

| 應用                         |       |                                               |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 設計                         |       | 應用於流動感測器 Typ SM2, SM9                         |
| 抗壓強度                       | [bar] | 16                                            |
| 允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準） | [bar] | 16                                            |
| 認證/測試                      |       |                                               |
| 承壓設備指令                     |       | PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。                  |
| 安全說明                       |       | 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。                      |
| 機械技術數據                     |       |                                               |
| 重量                         | [g]   | 1446.5                                        |
| 材質                         |       | 適配器：不鏽鋼(1.4571/316Ti)；O形環：FKM 47,22 x 3,53 mm |
| 感測器連接                      |       | G 2                                           |
| 製程連接                       |       | 螺紋連接 2" NPT                                   |
| 附件                         |       |                                               |
| 供貨範圍                       |       | O形圈：2                                         |
| 注釋                         |       |                                               |
| 包裝單位                       |       | 2 件數                                          |