


E40231



流動感測器的安裝適配器

ADAPT /SM/1/G2 - R2



應用		
設計		應用於流動感測器 Typ SM2, SM9
抗壓强度	[bar]	16
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	1336
材質		適配器：不鏽鋼(1.4571/316Ti)；O形環：FKM 47,22 x 3,53 mm
感測器連接		G 2
製程連接		螺紋連接 R 2 外螺紋
附件		
供貨範圍		O形圈： 2
注釋		
包裝單位		2 件數