


E40240



流動感測器的安裝適配器

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



ACS

應用	
設計	應用於流動感測器 Typ SM2, SM9
安裝	SM2 SM9
抗壓強度 [bar]	16
機械技術數據	
重量 [g]	2255.5
安裝方式	適配器；(可旋轉的)
材質	法蘭：不鏽鋼(1.4301/304)；適配器：不鏽鋼(1.4571/316Ti)；O形環：EPDM 47,22 x 3,53 mm
感測器連接	G 2
製程連接	法蘭 DN50 符合DIN2642 / EN1092-1 type 2

E40240



流動感測器的安裝適配器

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

附件	
供貨範圍	O形圈: 2
注釋	
包裝單位	2 件數