


E40253



流動感測器的安裝適配器

ADAPT G1-CLAMP/D50,5/DIN32676



應用	
設計	應用於流動感測器, Typ SM8, Typ SU8
應用	應用於工業應用; 衛生系統
介質	液體
抗壓强度 [bar]	16
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用, 並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	662.5
材質	適配器: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
感測器連接	G 1
製程連接	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
附件	
供貨範圍	密封環: 2
注釋	
包裝單位	2 件數