


E40261



卡套式管接頭

COMPRESSION FITTING 1/2" NPT



CRN

應用	
安裝	卡套式管接頭
抗壓強度 [bar]	50
允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準） [bar]	50
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	80
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	Ø 8 mm
製程連接	螺紋連接 1/2" NPT
注釋	
包裝單位	1 件數