


# E40269



卡套式管接頭

COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP



| 應用         |                              |
|------------|------------------------------|
| 安裝         | 卡套式管接頭                       |
| 抗壓強度 [bar] | 1                            |
| 注意抗壓強度     | 50 bar 在焊接安裝的情況下             |
| 認證/測試      |                              |
| 承壓設備指令     | PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。 |
| 安全說明       | 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。     |
| 機械技術數據     |                              |
| 重量 [g]     | 91.5                         |
| 材質         | 不鏽鋼(1.4404 / 316L)           |
| 感測器連接      | Ø 8 mm                       |
| 製程連接       | Ø 23 mm                      |
| 注釋         |                              |
| 包裝單位       | 1 件數                         |