


# E43206



應用於液位感測器的法蘭盤

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



<b>應用</b>		
設計		應用於液位感測器 LR
安裝		根據德國工業標準24557
儲存罐壓力	[bar]	-1...16
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	0...80
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	266.8
安裝方式		根據德國工業標準24557
材質		法蘭：不鏽鋼(1.4305/303); 密封圈：丁晴橡膠
旋緊扭矩	[Nm]	< 40
感測器連接		螺紋連接 3/4" NPT 內螺紋
製程連接		法蘭 Ø 90 mm
<b>注釋</b>		
包裝單位		1 件數