




1 對中心件的固定支架

CRN

應用	
設計	應用於液位感測器 LR
介質溫度 [°C]	-40...200
抗壓強度 [bar]	16
真空阻抗 [mbar]	-1000
允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準） [bar]	16
機械技術數據	
重量 [g]	290.5
材質	同軸管：不鏽鋼(1.4301/304); 密封圈：丁晴橡膠 增強纖維；對中心件：PPS 增強纖維；固定支架：不鏽鋼(1.4310/301)
感測器連接	螺紋連接 G 3/4 內螺紋
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋
結構長度 [mm]	450
附件	
供貨範圍	密封圈：1
注釋	
包裝單位	1 件數