




1 固定支架 應用於對中心件

應用

設計		應用於液位感測器 LR
介質溫度	[°C]	-40...200
抗壓強度	[bar]	16
真空阻抗	[mbar]	-1000

機械技術數據

重量	[g]	780
材質	同軸管：不鏽鋼(1.4301/304); 對中心件：PPS 增強纖維；固定支架：不鏽鋼(1.4310/301)	
感測器連接	螺紋連接 G 3/4 內螺紋	
製程連接	螺紋連接 3/4" NPT 外螺紋	
結構長度	[mm]	1400

注釋

包裝單位	1 件數
------	------