




液位感測器的同軸管

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 對中心件的固定支架

應用

設計	不帶孔的版本，應用於液位感測器，LR	
介質溫度	[°C]	-40...200
抗壓強度	[bar]	16
真空阻抗	[mbar]	-1000

機械技術數據

重量	[g]	600
材質	同軸管：不鏽鋼(1.4301/304); 密封圈：丁晴橡膠 增強纖維；對中心件：PPS 增強纖維；固定支架：不鏽鋼(1.4310/301)	
感測器連接	螺紋連接 G 3/4 內螺紋	
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋	
結構長度	[mm]	1000

附件

供貨範圍	密封圈：1	
附件(可選)	應用於同軸管道的對中心件：1, E43222	

注釋

包裝單位	1 件數	
------	------	--