




製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40



EC 1935/2004 FCM FDA

應用		
抗壓强度	[bar]	40
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	341.5
材質	不鏽鋼(1.4435 / 316L)	
感測器連接	G 1/2 密封錐面	
製程連接	牛奶管的電纜螺旋套管接頭 DN40 (1,5") DIN 11851	
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4	
注釋		
包裝單位	1 件數	