


E43311



製程適配器三夾鉗

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 洩漏口



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

應用

設計	具洩漏口
抗壓強度 [bar]	25
允許工作壓力的最大值 (應用於應用程序符合CRN標準) [bar]	25

機械技術數據

重量 [g]	203
材質	不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接	G 1/2 密封錐面
製程連接	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4

注釋

包裝單位	1 件數
------	------