

# E43330



具蓋板的螺紋連接

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM



1: 流量調節器 0.18 mm

## 應用

抗壓強度 [bar] 630

## 工作條件

環境溫度 [°C] -10...60

## 認證/測試

承壓設備指令 PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。

安全說明 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

## 機械技術數據

重量 [g] 76.3

材質 插座外殼: 鋼(1.0718); 表面特徵值: 鋅/鎳 灰色; 密封圈: 丁晴橡膠

感測器連接 G 1/4

製程連接 M16 x 2 Minimes

## 注釋

包裝單位 1 件數