


# E43331



具蓋板的螺紋連接

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: 流量調節器 0.3 mm

應用	
抗壓強度	[bar] 630
工作條件	
環境溫度	[°C] -10...60
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量	[g] 76.2
材質	插座外殼: 鋼(1.0718); 表面特徵值: 鋅/鎳 灰色; 密封圈: 丁晴橡膠
感測器連接	G 1/4
製程連接	M16 x 2 Minimes
注釋	
包裝單位	1 件數