


E43332



連接電纜

CABLE CAN ADAPTER



L: 0.15 m

應用

特殊的性能	鍍金接點
設計	CAN適配器電纜

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-30...80
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	48.8
尺寸	[mm]	20 x 20 x 55
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E43332




連接電纜

CABLE CAN ADAPTER

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的



電氣連接

電纜：0.15 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 6.8 mm; 4 x 0.25 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的

