




SMS管件的製程適配器

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 密封圈邊



EC 1935/2004 FCM FDA

應用		
設計		具洩漏口
抗壓強度	[bar]	16
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	570.5
材質		不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接		G 1/2 密封錐面
製程連接		SMS管件 DN50 (2")
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		< 0.8 / 8
密封		金屬至PEEK
衛生設備等級符合DIN 11866標準		H3

E43344



SMS管件的製程適配器

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

注釋	
包裝單位	1 件數